







■開口寸法



■流量 0.3Mpa時 6.0L/min

ALH73-4508-001 クローム
ALH73-4508-0MB マットブラック
ALH73-4508-0CP ブラッシュドコッパー
ALH73-4508-0HB ブラッシュドハイプラス
ALH73-4508-0GM ブラッシュドガンメタル

品名 シャワーセット -ALMAR Modular-

品番 ALH73-4508

仕様 シャワーホース 1.5m 樹脂

重量 容量 縮尺 1:3

大洋金物株式会社 ティーフォルム事業部 **Tform**


ALMAR Modular push

組み合わせ例 :3ヶ所吐水




■パターン A

シャワーフック + レインシャワー + 吐水口




■パターン B

スライドシャワーバー + レインシャワー + 吐水口



■パターン C

シャワーセット + レインシャワー + 吐水口



■パターン A

丸座：① ALH73-4003 + ② ALH73-2119 + ③ ALH73-4505 + ④ ALH73-2145 + ⑤ ALH73-2143 + ⑥ ALH73-9901 + ⑦ ALH73-0107

角座：① ALH73-3003 + ② ALH73-2123 + ③ ALH73-3505 + ④ ALH73-2151 + ⑤ ALH73-2152 + ⑥ ALH73-9901 + ⑦ ALH73-0107

■パターン B

丸座：① ALH73-4003 + ② ALH73-2119 + ③ ALH73-4505 + ④ ALH73-0611 + ⑤ ALH73-2143 + ⑥ ALH73-9901 + ⑦ ALH73-0107

角座：① ALH73-3003 + ② ALH73-2123 + ③ ALH73-3505 + ④ ALH73-0651 + ⑤ ALH73-2152 + ⑥ ALH73-9901 + ⑦ ALH73-0107

■パターン C

丸座：① ALH73-4003 + ② ALH73-2119 + ③ ALH73-4505 + ④ ALH73-4507

角座：① ALH73-3003 + ② ALH73-2123 + ③ ALH73-3505 + ④ ALH73-3507

※上記以外の組み合わせも可能です。詳しくは弊社 web サイトをご覧ください。


ALMAR Modular push

組み合わせ例 :2ヶ所吐水




■パターン A

シャワーフック + レインシャワー




■パターン B

スライドシャワーバー + レインシャワー



■パターン C

シャワーセット + レインシャワー



■パターン A

丸座：① ALH73-4002 + ② ALH73-2119 + ③ ALH73-2145 + ④ ALH73-2143 + ⑤ ALH73-9901 + ⑥ ALH73-0107

角座：① ALH73-3002 + ② ALH73-2123 + ③ ALH73-2151 + ④ ALH73-2152 + ⑤ ALH73-9901 + ⑥ ALH73-0107

■パターン B

丸座：① ALH73-4002 + ② ALH73-2119 + ③ ALH73-0611 + ④ ALH73-2143 + ⑤ ALH73-9901 + ⑥ ALH73-0107

角座：① ALH73-3002 + ② ALH73-2123 + ③ ALH73-0651 + ④ ALH73-2152 + ⑤ ALH73-9901 + ⑥ ALH73-0107

■パターン C


丸座：① ALH73-4002 + ② ALH73-2119 + ③ ALH73-4507

角座：① ALH73-3002 + ② ALH73-2123 + ③ ALH73-3507

※上記以外の組み合わせも可能です。詳しくは弊社 web サイトをご覧ください。


ALMAR Modular/Modular push 操作説明

■ ALMAR Modular




■ ALMAR Modular 操作方法

・ 2way / 3way



■ ALMAR Modular push



■ ALMAR Modular push 操作方法

・ 3way / 2way

