




フラッシュパネル



排水接続部詳細



- ※1 便座推奨高さは各壁掛便器の承認図を参考に設定してください。
- ※2 印の寸法は高さの調整が可能です。
- ※3 給水用止水栓はR1/2"です。タンクの背面、上面からお選びください。

品名 コンシールドシスターン - VIEGA -	品番 FAC71-0002
仕様 壁掛便器用 / 洗い落とし(ウォッシュダウン)式	重量 容量 縮尺 1:10
大洋金物株式会社 ティーフォーム事業部 <b>Tform</b>	

## コンシールドシスターン(壁埋込型タンク)について

- ・ 洗浄水量は大 : 3.5L/7.5L ・ 小 : 2L/4Lです。
- ・ コンシールドシスターンには、200kg以上の荷重負荷が想定されますので、固定する基礎壁、床は十分な強度を持った下地を準備し固定してください。
- ・ 排水管はVP100のみに対応します。VP75等他のサイズの配管には接続不可ですのでご注意ください。
- ・ 給水圧力は0.15Mpaを以上を確保し、最大0.5Mpa以内でご使用ください。
- ・ 便器取付部の壁下地及び仕上げ材は圧縮に強い材料を使用し、石膏ボードなどの圧縮に弱い材料は使用しないでください。
- ・ フラッシュパネルは点検口を兼ねています。排水弁、ボールタップ、止水栓などの消耗部品は、フラッシュパネルを取り外すことで交換が可能ですので、コーキング材等でフラッシュパネルを壁面に接着しないでください。
- ・ 便座までの高さは施主様(使用者)のお好みをご確認いただき、推奨値(425~475mm)を目安に設定してください。設定する高さは便器機種によっては、FLとのクリアランスが狭くなる場合がありますので、デザインを重視される場合は見た目のバランスも考慮し高さを設定してください。(便器機種によっては推奨値最小の425mmに設定できないものもございますのでご注意ください。)
- ・ 排水エルボパイプは左右に振ることができ、床下あるいは床上排水で施工することが可能です。
- ・ 排水エルボパイプと排水アダプターは隙間を10~15mmとって接続します。
- ・ 温水洗浄便座対応便座はTOTO アプリコットシリーズが適合します。取り付けには、専用の給水栓と電源が必要となります。対応する便器に関しては、弊社WEBサイトにてご確認ください。
- ・ 各詳細寸法については別紙の承認図を、取付方法は商品に付属の施工説明書をご参照ください。

